

# alapszelep LFMB-D-MAXI-U

Cikkszám: 546448

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

FRB menetes csapos menetes csatlakozó lap nélkül. 1 µm-es szűrővel, védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Maxi
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Üzemi nyomás	13.8 ... 240 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében Nemesgázok
Szűrő hatásfok	99.99 %
Max.kondenzátum mennyiség	2.72 oz(l)
Csészevédő	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	33.8 ... 140 °F
Környezeti hőmérséklet	14 ... 140 °F
Tárolási hőmérséklet	14 ... 140 °F
Maradék olaj tartalom	0.0000135 oz/yd3
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Material housing	Horgany présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	42 oz