


**villásfej**  
**SG-UNF3/8"-24-B**  
Cikkszám: 546540

**FESTO**

hatlapú anyával, lengő henger felfogáshoz (dugattyúrúd oldali)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	UNF3/8-24
A következő szabványon alapul:	DIN 71752 ISO 8140
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	3.696 oz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting pin	Acél Horganyzott
Material clevis	Acél Horganyzott
Material nut	Acél Horganyzott