

adapter AD-1NPT-G1-I

Cikkszám: 546547

FESTO

egyik oldalán belső menettel, másik oldalán külső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	24.2 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	35 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	90 Nm
Gyártmány súlya	218.86 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Male thread, 1 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	Acél, ónozott