

kettős csőcsonk E-G3/4-3/4NPT

Cikkszám: 546549

Kifutó termék

[2 tömítő gyűrűvel.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	17.9 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	60 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	32 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	45 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	164.88 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	3/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform