

adapter AD-G3/4-3/4NPT-I

Cikkszám: 546550

FESTO

egyik oldalán belső menettel, másik oldalán külső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	18.3 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	60 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	32 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	45 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	195.64 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet 3/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	Acél, ónozott