

adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Cikkszám: 546551

FESTO

egyik oldalán belső menettel, másik oldalán külső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	19.05 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	32 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	60 Nm
Gyártmány súlya	98.13 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Male thread, 3/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	Acél, ónozott