

DUO műanyag tömlő PUN-1/4X3/64-U-D-BS-300


Cikkszám: 546667

FESTO

külső átmérőre kalibrált, alkalmas QS és QB csatlakozókhoz.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Old part no. 13028571



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Külső átmérő, inch | 1/4 |
| Belső átmérő, inch | 5/32 |
| Min.hajlítási sugár | 0.476 " |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -14 ... 150 Psi |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő Vákuum |
| Környezeti hőmérséklet | -68 ... 140 °F |
| Gyártmány súlya a hosszától függően | 0.502 oz/ft |
| Szín | kék/fekete |
| Shore keménység | A 98 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, cső | TPE-U(PU) |