


elosztó FR-8-1/4-BR

Cikkszám: 546750

FESTO

sűrített levegő elosztásához.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Névleges méret | 11.5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kimenetek száma | 8 |
| Tápvezetékek száma | 1 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Material housing | Alumínium ötvözet |