



szabályozó lap

VABF-S3-1-R6C2-C-6

Cikkszám: 546787

FESTO

VDMA-01/02 szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 15407-1, 6 bar-ig.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	26 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Pressure regulator for 2 reversible
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
Mpa nyomásszabályozási tartomány	0.05 ... 0.6 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 6 bar
psi nyomásszabályozási tartomány	7.25 ... 87 psi
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	305 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Alumínium présöntvény