


kimeneti modul

CP-A08-M12-EL-Z

Cikkszám: 546924

FESTO

külső terhelő feszültség csatlakozással.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal alakos sínnel választható/egyéb
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Material cover	PA erősítésű
LED kijelzők	3 module diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
Kimenetek max. száma	8
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	24 V
Figyelmeztetés a terhelő feszültséggel kapcsolatban	terhelő feszültség (24VDC) csatlakozón keresztül
Maradó hullámosság, terhelő feszültség	4 Vss
Jelleggörbe, kimenetek	IEC1131-T2
Kapcsolási logika, kimenetek	PNP (pozitívra kapcsoló)
Max. áramerősség modulonként	4 A
Potenciál elválasztás csatorna - csatorna	nem
Védelem (rövidzár)	belső elektronikus biztosíték csoportonként