


kábel csatlakozó aljzattal

KMEB-3-24-5

Cikkszám: 547271

FESTO

VUVB, 24 V-os tekercsekkel rendelkező mágnesszelepekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	230 g
1-es elektromos csatlakozás	Aljzat, EN 175301-803, C alak szerint
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Kábel átmérő	5.2 mm
Kábelszerkezet	2x0,75
Érvégek	Érvég hüvely
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material seals	NBR
Material electrical contact	Ezüstbevonatú vörösrézötvet