



Nyomásérzékelő

SDET-22T-D25-G14-I-M12

Cikkszám: 547485

FESTO

univerzális, rugalmasan alkalmazható gázhoz, folyadékokhoz és levegőhöz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Engedély | C-Tick |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Mért érték | Relatív nyomás |
| Mérési eljárás | Piezorezisztív nyomásérzékelő |
| Nyomás méréstartomány kezdeti érték | 0 bar |
| Nyomás méréstartomány végérték | 25 bar |
| Túlterhelési tartomány | 40 bar |
| Üzemi közeg | Folyékony közeg Gáz halmazállapotú közeg sűrített levegő |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 100 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 80 °C |
| Pontosság, FS | 1 % |
| Analóg kimenet | 4 - 20 mA |
| Rövidzár védett | igen |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 8 ... 30 V |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | üzemi feszültséghez |
| Elektromos csatlakozás | Csatlakozó EN 60947-5-2 szerint M12x1 4 sarkú kerek alakú |
| Csatlakozás: analóg kimenet | 2 vezetékes |
| Anyag információ, csatlakozó ház | PBT |
| Felfogási mód | választható/egyéb belső menettel tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Gyártmány súlya | 100 g |
| Anyag információ, ház | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ: tömítőgyűrű | FPM |
| Anyag információ: érzékelő elem | Al2O3 96% |
| Anyag információ: nyomáscsatlakozó | CrNi acél 1.4305 |
| Védettség | IP65 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |