

csatlakozólap


VMPAF-AP-2-1-EMS-4

Cikkszám: 547493

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	47.6 mm
Hossz	107.3 mm
Raszter méret	10.5 mm
Szelephelyek max.száma	2
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény