


vákuumgenerátor patron VN-05-H

Cikkszám: 547693

FESTO

VN vákuumgenerátorokhoz, nagy vákuum.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Névleges méret, Laval fúvóka | 0.45 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Ejektor karakterisztika | Standard nagy vákuum |
| Üzemi nyomás | 1 ... 8 bar |
| Üzemi nyomás a max. vákuumhoz | 4.9 bar |
| Max.vákuum | 92 % |
| Névleges üzemi nyomás | 6 bar |
| Max. szívóáram az atmoszférához képest | 7.2 l/min |
| Levegő táplálás ideje névleges üzemi nyomáson | 4.43 s |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 0.65 g |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | POM |
| Material transmitter nozzle | Alumínium ötvözet |