

T csavarzat NPFB-T-3M5-FMF


Cikkszám: 547758

FESTO

csövekkel történő összekötéshez.

R és G menetes csap alkalmazásakor ajánlatos kiegészítőleg menettömítő szalagot vagy folyékony tömítő anyagot használni.

Alternatívaként a G menetes csaphoz lehet AL 99,5 puha alumíniumból készült axiális tömítést használni.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Anyag információ: menetes csavarzat | Sárgaréz nikkelezett |
| Csomagolási egység | 10 |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 40 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [:-::-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 8 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | M5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |