

Redukáló csőcsonk NPFB-R-G38-G18-FM

Cikkszám: 547819


FESTO

csövekkel történő összekötéshez.

R és G menetes csap alkalmazásakor ajánlatos kiegészítőleg

menettömítő szalagot vagy folyékony tömítő anyagot használni.

Alternatívaként a G menetes csaphoz lehet AL 99,5 puha alumíniumból készült axiális tömítést használni.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag információ: menetes csavarzat	Sárgaréz nikkelezett
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 40 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya	35 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform