

Hálózati tápegység


SVG-1/230VAC-24VDC-5A

Cikkszám: 547867

Kifutó termék

FESTO

V DC névleges kimeneti feszültséggel és 5 A névleges kimeneti árammal.
Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	55 mm
Magasság	130 mm
Hossz	125 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Primer oldali táplálás	1 fázisú
Bemenő áram	1,9 - 0,8 A
Névleges kimenő feszültség DC	24 V
Névleges kimenő áram	5 A
Bemeneti feszültség-tartomány AC	100 ... 240 V
Hálózat kiesés áthidalása	20 ms
Hálózati frekvencia	45 ... 65 Hz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Relatív légnedvesség	95%
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Gyártmány súlya	830 g
Felfogási mód	alakos sínnel
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz