

műanyag tömlő PKN-6

Cikkszám: 548147

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Külső átmérő | 8.5 mm |
| Belső átmérő | 6 mm |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | 0 ... 7 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 40 °C |
| Gyártmány súlya a hosszától függően | 0.04 kg/m |
| Szín | kék |
| Shore keménység | D 80 +/-5 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, cső | Bevont poliészter PVC |