


fedősapka CPX-M-AK-C

Cikkszám: 548753

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	30 mm
Magasság	58 mm
Hossz	22 mm
Engedély	UL94 V0
Gyártmány súlya	54 g
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Horgany présöntvény nikkelezett
Material seals	NBR
Relatív légnedvesség	5 - 90 % nem kondenzálódó