

# kábel

## SBOA-K20CP-SUP

Cikkszám: 548824

FESTO

SBOI-Q-... és SBOC-Q-... kompakt kamera rendszerekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/egyenes aljzat/egyenes aljzat
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 60 V
Kábelhossz	2 m
Vezetési tulajdonság	vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő
Kábel átmérő	5.5 mm
Kábelszerkezet	2x0,24+2x0,34+0,49
Védettség	IP65 IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PUR
A kábelköpeny színe	világosszürke
Material housing	Alumínium présöntvény Sárgaréz PUR nikkelezett
Material electrical contact	bronz/sárgaréz aranyozott