


# véghelyzet szabályozó CPX-CMPX-C-1-H1

Cikkszám: 548931

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnózis	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Modulok max. száma	10
Kijelző	Hétszegmenses kijelző
Kezelő elemek	3 billentyű
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Terhelő feszültség tartomány, DC	20 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Névleges terhelő feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	80 mA
Megengedett terhelő áram	2.5 A
Tartós ütésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-29 szerint	2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Relatív légnedvesség	5 - 95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Rezgésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-6 szerint	2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	140 g
Tengelyek áramutanként	1
Tengely-áramutak száma	1
Control-Interface elektromos csatlakozás	aljzat M9 5 sarkú
Kábelhossz	≤ 30 m
Control-Interface	digitális CAN-Bus Festo protokollal Lezáró ellenállás, beépített
Material housing	PA erősítésű