

# Motorvezérlő SEC-ST-48-6-P01


Cikkszám: 548945

Kifutó termék

[léptető motorhoz.](#)

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Vezérlő működési módja	Bipolar-Chopper-Driver
Üzem mód	1/32-lépés, 6400 lépés/ford
beállítható áramcsökkenés	0 vagy 70 a Dip kapcsolóval
Lépés beállítás	Dip kapcsolón keresztül
Névleges áram beállítása	DIP kapcsolók
Max. lépésfrekvencia	40 kHz
Névleges áram	1.25 ... 6 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Engedély	C-Tick
Gyártmány súlya	660 g
Logikai bemenet működési tartomány	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Felfogási mód	alagos sínnel