


fedél VAEM-S6-C-S6-R5

Cikkszám: 549048

FESTO

max. 12 monostabil vagy 6 bistabil szelep csatlakoztatható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	12 monostabil szelepeknél 6 bistabil szelepeknél
Max. összáram	10 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	200 g
Elektromos csatlakozások száma	6
Elektromos csatlakozás	5 sarkú M12 Csatlakozó
Material housing	PA