


csatlakozó kábel

NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Cikkszám: 549293

FESTO

A hajtóműtől vagy az MLO-POT-...-LWG útmérő rendszertől a CASM érzékelő interfészhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	188 g
Elektromos csatlakozás	5 sarkú M12x1 Egyenes csatlakozó négyzetes alak / derékszögű
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Port pattern P1
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Central screw M3
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	4
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Shielding	igen
Kábelhossz	0.3 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	90 mm
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 90 mm
Kábel átmérő	5.9 mm
Megengedett kábelátmérő	5.7 ... 6.1 mm
Kábelszerkezet	4x0,34
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions

Jellemző	Érték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material insulation	PVC