


# összegző számláló

## CCES-P-C8-E

Cikkszám: 549403

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukciós felépítés	Elektromos összegző számláló teleppel
Visszaállítás fajtája	Kézi nyomógomb vagy elektromos jel
Kijelző	8 helyiértékes
Max. számlálási frekvencia	7.5 kHz
Max. számlálási frekvencia, csillapított	30 Hz
Minimális impulzus hossz, hajtómű	15 ms
Minimális impulzus hossz, visszaállítás	15 ms
felső küszöbérték, DC	5 ... 30 V
Tápegység	Lítium elem
alsó küszöbérték DC	< 0.7 V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	30 g
Számláló bemenet beállítás	negatív él 30Hz
Számláló bemenet (input)	programozható
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PC