


# Léptető motor EMMS-ST-42-S-S

Cikkszám: 549404

FESTO

hajtómű nélkül, fék nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Léptetési szög teljes lépésnél	1.8 deg
Léptető szög tűrése	±5%
Szigetelés védelmi osztály	B
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	1.8 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Engedély	C-Tick
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.082 kgcm <sup>2</sup>
Fék tartási nyomatéka	0.4 Nm
Motor tartási nyomatéka	0.5 Nm
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.082 kgcm <sup>2</sup>
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	7 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	20 N
Gyártmány súlya	360 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó