

csatlakozó lécc

VABM-C7-12M-G18-9

Cikkszám: 549646

FESTO

VOVG mágnesszelephez, belső vezérlő segédlevegővel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	9
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Gyártmány súlya	222 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet