

motorkábel



NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8

Cikkszám: 550312

Kifutó termék

For EMMS-AS-40/55 with resolver and EMMS-AS-70/100/140 with CMM-AS.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61984
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M23x1
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	8
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	8
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 630 V
DC üzemi feszültségi tartománnyal kapcsolatos megjegyzés	0 - 300 V 0,5 mm ² esetében
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 630 V
AC üzemi feszültségi tartománnyal kapcsolatos megjegyzés	0 - 300 V 0,5 mm ² esetében
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	16 A
Áramerhelhetőséggel kapcsolatos megjegyzés 40 °C esetén	8 A 0,5 mm ² esetében
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Lökőfeszültség-ellenállással kapcsolatos megjegyzés	2,5 kV 0,5 mm ² esetében
Kábelhossz	15 m
Vezetési tulajdonság	vonzólólánccos alkalmazásra megfelelő
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 60 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 120 mm
Kábel átmérő	12 mm
Kábelszerkezet	4x1,5+2x(2x0,5) árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.5 mm ² 1.5 mm ²
Érvégek	Érvég hüvely
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 90 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-40 ... 90 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	narancs