


axiális készlet EAMM-A-F62-140A

Cikkszám: 550941

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|---------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték | 91 Nm |
| Gyártmány súlya | 2,780 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | F62 |
| Interfész kód, motor In | 140A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |