


# axiális készlet EAMM-A-F80-80G

Cikkszám: 550951

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	87 Nm
Gyártmány súlya	2,810 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F80
Interfész kód, motor In	80G
Anyag megjegyzés	RoHS konform