


csatlakozó
EAMC-40-66-11-20
Cikkszám: 550999

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|------------------------|
| Felfogó átmérő 1 | 11 mm |
| Felfogó átmérő 2 | 20 mm |
| Méret | 40 |
| Névleges hossz | 66 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 6,500 1/min |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 42.3 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 21 Nm |
| Gyártmány súlya | 139 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |