

csatlakozó

EAMC-30-32-6-6.35

Cikkszám: 551002

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	6 mm
Felfogó átmérő 2	6.35 mm
Méret	30
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	48 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform