

műanyag tömlő PEN-16X2,5-GN

Cikkszám: 551473

FESTO

külső méretre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhöz, polietilén
(élelmiszeripari alkalmazásra nem megengedett).



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	16 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	122 mm
Belső átmérő	10.8 mm
Min.hajlítási sugár	57.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Engedély	TÜV
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.1029 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	16 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	zöld
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE