

szabványos henger

DSNUP-25-50-P-A


Cikkszám: 551675

Kifutó termék

FESTO

műanyag csúszócsapággal rendelkező polimer fedélből és alumínium csőből áll.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 50 mm |
| Dugattyú átmérő | 25 mm |
| Dugattyúrúd menet | M10x1,25 |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| A következő szabványnak felel meg: | ISO 6432 |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 1 ... 8 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - Moderate corrosion stress |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.3 J |
| Pneumatikus csatlakozás max. meghúzási nyomatéka | 6 Nm |
| Max.meghúzási nyomaték, felfogó menet | 15 Nm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 247 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 295 N |
| Mozgatott tömeg | 101 g |
| Gyártmány súlya | 151 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, fedél | PA erősítésű |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet eloxált |