

Busz interfész CECX-F-PB-S-V0


Cikkszám: 552102

Kifutó termék

[CECX-hez és CMXR-hez.](#)

[Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	0
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Teljesítményfelvétel 5 V	1.4 W
Környezeti hőmérséklet	5 ... 55 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	10 - 95 %
Védettség	IP20
Védettségi osztály	III
Gyártmány súlya	140 g
Rezgésállósági vizsgálat	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ütésállósági vizsgálat	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (félszínusz)
Állapotjelzők	LED (státusz) LED piros = Bus Fault
Ipari busz interfész	Profibus-Slave DP-V0
Ipari busz interfész, csatlakoztatástechnika	Csatlakozó Sub-D 9 sarkú
Ipari busz interfész, átviteli arány	9,6 kBit/s ... 12 MBit/s
Ipari busz interfész, leválasztás	igen
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint