

Kábel

NESC-C-D1-10-C1

Cikkszám: 552105
Kifutó termék

FESTO

[CDSA kezelő készülékhez.](#)

[Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
KBK korrózióállósági osztály	0
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-40 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Kábelhossz	10 m
Kábel csatlakozás	Coninvers 17-sarkú csatlakozó RJ45 Csatlakozósáv, 11-sarkú
Felfogási mód	egyoldalon kábelhüvellyel
A kábelköpeny színe	vörös
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)