


tengelykapcsoló ház EAMK-A-D32-28B

Cikkszám: 552155

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	81 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32A D32B
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	28B
Anyag megjegyzés	RoHS konform