


tengelykapcsoló ház EAMK-A-D40-42B

Cikkszám: 552158

FESTO

DNCE elektromos hengerhez való.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozófelület, szabályozó	D40A D40B D40C
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	42B
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform