


# hajtás

## EMGA-60-P-G3-SAS-70

Cikkszám: 552190

FESTO

Megfelelő szervomotorokhoz.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	70 mm
Elfordítási játék	0.17 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	3:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	22 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.135 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	35.2 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	2.3 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	900 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	70A
Anyag megjegyzés	RoHS konform