



hangtompító UOS-1

Cikkszám: 552252

FESTO

MS6-SV nyomásfelfuttató és leürítő szelephez (biztonsági szelep) szükséges.



Adatlap

Jellemző	Érték
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítés nélkül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Hangtompító nyitva
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	75 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Felfogási mód	külső menettel
Gyártmány súlya	200 g
Pneumatikus csatlakozás	G1
Material of silencer insert	PE
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	POM
Material sleeve	Alumínium ötvözet