

# szűrő-nyomásszabályozó szelep LRF-3/8-D-5M-MIDI

Cikkszám: 552399



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

fém védőkosárral és manométerrel, 5 µm finomszűrővel. Automatikus kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel
Max.kondenzátum mennyiség	43 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges átáramlás	2,400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,440 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC