


nyomásszabályozó szelep

LR-1/8-F

Cikkszám: 552420

FESTO

manométer nélkül, előlap-beépítéshez, üzemi nyomás max. 12 bar.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Membrános szabályozó szelep átmenő táplevegő ellátással
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefúvással
Nyomás látjelző	G1/8 előkészítve
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	1 ... 20 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges átáramlás	420 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	120 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Réz ötvözet