


hangtompító

U-1/4-BR

Cikkszám: 552424

FESTO

Pneumatikus komponensek légtelenítő csatlakozásainak zajcsökkentésére és a csatlakozások elszennyeződésének elkerülésére.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	3,400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	77 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	17 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Material of silencer insert	PE
Material housing	Alumínium présöntvény