



görgőkaros szelep RWB-3-1/8

Cikkszám: 552432

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	mechanikus
Normál névleges átáramlás	120 l/min
Üzemi nyomás	3.5 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Dugattyú ülék
Névleges méret	3.5 mm
Vezérlési fajta	elővezérelt
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	3.1 N
Gyártmány súlya	160 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált