

fénykábel

SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4

Cikkszám: 552822

Kifutó termék

FESTO

SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Egyutas fénySOROMPÓ
Minimális tárgyméret	0.05 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Pontosság
Munkatartomány	30 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M3
Optikai kábel hossza	1 m
Hüvely hossza	40 mm
Min.hajlítási sugár	10 mm
Max.meghúzási nyomaték	1 Nm
Külső átmérő	1 mm
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III