

# fénykábel

## SOOC-TB-M-A5-2-R25


Cikkszám: 552827

Kifutó termék

FESTO

[SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.](#)

[Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Egyutas fénySOROMPÓ
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Sor
Munkatartomány	250 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	Négyszögletes 10x10x5 mm
Optikai kábel hossza	2 m
Min.hajlítási sugár	25 mm
Külső átmérő	2.2 mm
Material housing	Nikkelezett réz
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III