


fénykábel

SOOC-DS-C-M4-2-R15

Cikkszám: 552842

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Reflexió érzékelő
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Koaxiális
Munkatartomány	75 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M4
Optikai kábel hossza	2 m
Min.hajlítási sugár	15 mm
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső átmérő	1.25 mm
Material housing	Nikkelezett réz
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III