

# fénykábel SOOC-DS-F-M4-2-R2

Cikkszám: 552843

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Reflexió érzékelő
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Rugalmas
Munkatartomány	130 mm
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Méret, fej	M4
Optikai kábel hossza	2 m
Min.hajlítási sugár	2 mm
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső átmérő	1.3 mm
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III