

# membránkészlet DADB-V6-100-S426-475

Cikkszám: 553387

FESTO

ISO 15552 szerinti szabványos hengerhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	93 mm
Méret	100
Lökettartomány	426 ... 475 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	110 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vegyí anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	359 g
Felfogási mód	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material adapter components	PA erősítésű
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes