

membránkészlet DADB-S1-25-S10-50

Cikkszám: 553421

FESTO

ISO 6432 szerinti szabványos hengerhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	29 mm
Méret	25
Lökettartomány	10 ... 50 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	22 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Vegyí anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	19 g
Felfogási mód	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material adapter components	PA erősítésű
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes